

[LORY]



SGABELLO

CODICE MODELLO
0604LR...



AMPIA ESCURSIONE DELLA
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

COMODO ANELLO POGGIPIEDI
REGOLABILE

IDEALE ALL'INTERNO DI OFFICINE,
LABORATORI E NEGOZI

Meccanismo synchro

Braccioli regolabili in altezza

Schienale in rete traspirante

Ruote gommate opzionali [cod. 0605RT000]

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



900

NERO



SCHEMA TECNICA

[LORY]

MOD. 0604LR900



Tipologia sedia	Sgabello
Colori disponibili	Nero (900)
Meccanismo	Synchro e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	101 - 127 cm
Altezza seduta (da terra)	60 - 84 cm
Profondità totale	66 cm
Profondità seduta	45 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	60 cm
Altezza braccioli da terra	75-101 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	42 cm
Larghezza schienale	42 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Regolabile in altezza
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 Kg
Ruote	5 ruote diam. 50 mm
Diametro base	64 cm
Materiale base	Nylon
Peso sedia	12 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	80.000 - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: 25-kg/m ³
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - schienale rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugna e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni
Certificazioni	Certificato TUV per il gas
Articoli opzionali	0605RT000: Conf. 5 ruote gommate per parquet e pavimenti duri 0605KITP0: Conf. 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 8H