

CODICE MODELLO
0913TCP...



COMODA E SFIZIOSA SEDIA OPERATIVA PER LA CASA E PER L'UFFICIO

SCHIENALE IN RETE TRASPIRANTE

DESIGN FRESCO E GIOVANE

I COLORI DEI TESSUTI SONO ABBINABILI CON QUALSIASI ARREDAMENTO

RIVESTIMENTO TESSUTO RICICLATO POST CONSUMO

Meccanismo oscillante

Tessuto ignifugo

Razza in poliammide nera

Braccioli regolabili in altezza opzionali [cod.0605BRA00]

Braccioli fissi ad anello opzionali [cod.0604BRA00]

Ruote gommate di serie

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:





SCHEMA TECNICA

[Tecla Pet]

MOD. 0913TCP...



Tipologia sedia	operativa
Colori disponibili	azzurro mare (10) - verde menta (20) - rosso rubino (30) - tortora (80) - nero (90)
Meccanismo	oscillante con blocco e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	87-99 cm
Altezza seduta (da terra)	41-53 cm
Profondità totale	60 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	46 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	n/d
Altezza schienale	44 cm
Larghezza schienale	44 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	64 cm
Materiale base	poliammide nera
Peso sedia	9 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità schiuma sedile: 25,-kg/m ³ h 40 mm
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	5 cm
Materiale ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas
Articoli opzionali	0605BRA00: coppia braccioli regolabili 0604BRA000: coppia braccioli ad anello 0605KITP0: confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 6H